

LP1 POWER UNIT

R1...R8 nach WNEI 1020
R9...R18 nach WNEI 1210
R19...R21 nach WNEI 1030
C1...C6 nach WNEI 2520
C7...C10 nach WNEI 2540
C11...C13 nach WNEI 2820
D1...D7 nach WNEI 3020
Z1...Z2 nach WNEI 3200
T1 nach WNEI 4300
T2...T4 nach WNEI 4550
T5...T7 nach WNEI 4050
G1...G1 nach WNEI 3700
IC1 nach WNEI 9010
IC2 nach WNEI 9020
OP1 SN 72558 P
OP2 μ A 741C

LP2 CONTROL UNIT


R10,R14,R18,R22,R63 Type 0620 600 10%
R7,RD,R62,R7L Trimmer Type E-40-103
R16,R20,R24,R67 nach WNEI 1310
R68...R73 nach WNEI 1120
Die restlichen Widerstände nach WNEI 1010
C13 nach WNEI 2080
C12,C14 nach WNEI 2110
C3,C4,C11,C15...C25 nach WNEI 2520
C1,C2,C5...C8 nach WNEI 2810
C9 Kunststoffkond. Halbmminiatur
33nF 63V $\pm$ 5% Rastermaß 7,5
C10 Kunststoffkond. Halbmminiatur
1 μ F 63V $\pm$ 5% Rastermaß 7,5
T1...T4 nach WNEI 4000
D1...D6,D9...D12 nach WNEI 3010
D7,D8 nach WNEI 3100
Rel A...Rel D CMO A 100112
OP1...OP6,OP8 CA 3140 E oder CA 3145
IC1,IC2 NE 555
IC3 CD 4518 B
IC4 CD 4012 B
IC5 CD 4049 B
IC6,IC10,IC13 CD 4098 B
IC7 CD 4023 B
IC8,IC16 CD 4029 B
IC9 CD 4011 B
IC11,IC14,IC15 CD 4093 B
IC12 LF 356 N
OP7 LF 356 N
H,Z,E SMC 131-AK-S-2 Hartmann

LP3 KEY BOARD

R1...R13 nach WNEI 1020
R14 nach WNEI 1030
C1...C8 nach WNEI 2810
C9...C11 nach WNEI 2520
T1 nach WNEI 4500
IC1 CD 4044 B
IC2,IC3 CD 4027 B
IC4 CD 4049 B
A,B,C Digitast SCHADOW STL/lt
D Digitast SCHADOW STL/lt
LED1...LED8 Type CQY 74 L gelb


LP4 PHOTODIODE SUPPORT I

PD1 nach WNEI 3800



LP5 PHOTODIODE SUPPORT II

PD1,PD11 nach WNEI 3800




2x PHOTODIODE SUPPORT I

LP4 Zn.Nr. YA.01.192.11

oder


(2x PHOTODIODE SUPPORT II)

LP5 Zn.Nr. YA.01.193.11



Abschirmung

* R4 wird jeweils an die entsprechenden Filter angepaßt!



CONTROL UNIT LP2

Zn.Nr. YD.01.121.11

