

MODE D'EMPLOI DE L'OBJECTIF : ASAHI 6x7 SMC 2,8/90 mm

ASAHI

Le nouvel objectif 6x7 à obturateur central (DISPONIBLE EN STOCK - TARIF AVRIL 74/II) commence à être mis sur le marché; nous vous donnons ci-dessous ses caractéristiques techniques :

- SMC 2,8 de 90 mm. Monture baïonnette intérieure.
- 6 lentilles en 5 groupes.
- 52°5 d'angle de champ.
- Obturateur SLR COPAL "C".
- 1/30° au 1/500° de seconde.
- f : 2,8 à f : 22.
- Mise au point hélicoïdale de 0,85 m. à l'infini.
- Synchro X.
- Diamètre extérieur de l'objectif 70 mm.
- Pas de vis intérieur 67 mm, pas de 0,75. plus baïonnette possible.
- Dimensions ϕ 91,5 x 62,5 mm.
- Poids 610 grammes.

Cet objectif peut fonctionner de trois manières :

1° Avec l'obturateur à rideaux

S'utilise comme les autres objectifs 6x7

2° Avec l'obturateur central COPAL

Régler d'abord la vitesse sur le boîtier à 1/8° de seconde ou au dessous.

Choisir sur l'objectif la vitesse d'utilisation (1/30° au 1/500°). Mettre le poussoir sur "U", armer l'obturateur à l'aide de la couronne frontale et déclencher le boîtier.

3° Pour surimpression volontaires.

Régler le boîtier sur B et déclencher en verrouillant la sécurité du déclencheur - ce qui met en pose T - Mettre le sélecteur sur "S" visible et armer le COPAL. Déclencher en poussant le sélecteur sur "S" (ne pas pousser au delà d'une faible résistance le sélecteur se verrouillant alors en position "U"). Après obturation, ramener le sélecteur en effaçant le "U". Réarmer et déclencher comme précédemment. Cette opération peut être renouvelée à volonté.

Il est également possible d'employer un déclencheur souple, ce qui évite, le "S" du sélecteur étant visible, d'avoir à en modifier la position à chaque armement.